

**Garant****Glava za ER-vpenjalne stročnice, PSC 63 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308515 32
GTIN	4045197471628
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice št. 308881–309434, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309680 oz. 613300, cev za hladilno sredstvo št. 309885 in nasadni ključ št. 309893.

Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885 in 309893.

z notranjim hlajenjem: da

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Previsna dolžina A: 60 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 32

**Tehnični opis**

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	32
---------------------------------------------------	----

Vpenjalna širina	2 - 20 mm
za ER-vpenjalne stročnice	32
Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309001 3
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309024
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 8-delna, 4–16, 20 mm s tesnilom	309026
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308986 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308986 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308986 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309432 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308981 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309002 19

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309002 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308981 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309002 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309002 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308981 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309001 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309001 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309001 7
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309432 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309001 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309000 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308981 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309001 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308981 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308986 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309000 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309001 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309002 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308986 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309000 7
	308986 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309000 5
---------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309002 4
------------------------------------------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309001 15
---------------------------------------------------------------	-----------

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309432 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Vpenjalni ključ HiRunER za momentne ključe Tip 32	309749 32
---------------------------------------------------	-----------

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309432 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309000 4
---------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309001 20
---------------------------------------------------------------	-----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309000 18
----------------------------------------------------	-----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309000 3
---------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309000 14
----------------------------------------------------	-----------

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309432 9
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308986 20
---------------------------------------------------------------	-----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308981 15
----------------------------------------------------	-----------

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309432 6
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308981 13
----------------------------------------------------	-----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309000 6
---------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309001 6
--------------------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308981 10
----------------------------------------------------	-----------

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309002 15
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309000 9
---------------------------------------------------	----------

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309000 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309002 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308981 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308981 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309002 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308986 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309432 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309001 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309001 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309000 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309001 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308981 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309002 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309002 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309002 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308981 20
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3–20 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami	309285
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308986 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309002 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309002 18

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309000 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308986 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309000 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309000 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308986 7
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309001 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309002 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308981 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308981 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309000 17
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309280
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308986 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308986 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308986 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309001 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308981 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308986 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309432 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309000 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309001 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308981 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309002 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309001 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308986 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309002 3
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm s tesnilom	309284
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308981 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308986 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309001 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309002 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308981 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309000 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308986 14