



## Podaljšek navojnega svedra, Tip: 1L



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 338400 1L     |
| GTIN                  | 4045197336606 |
| Razred artikla        | 32H           |

### Opis

#### Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

|   |           |
|---|-----------|
| Podaljšek $K_2$                               | 4,9 mm    |
| Podaljšek $\varnothing D_4$                   | 6,1 mm    |
| za 4-kotnik $K_1$                             | 2,1 mm    |
| Podaljšek $L_2$                               | 70 mm     |
| za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 371 | M2 – M2,6 |
| Podaljšek $\varnothing D_3$                   | 6 mm      |
| Podaljšek $L_3$                               | 230 mm    |
| za $\varnothing$ navoja držala $d_2$          | 2,8 mm    |

|   |           |
|---|-----------|
| za vpenjalno dolžino $l_1$                      | 22 mm     |
| za nazivni $\emptyset$ navoja $d_1$ DIN 374/376 | M4        |
| Vrsta izdelka                                   | Podaljšek |