

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d₂ (H6): 40 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319255 40
GTIN	4045197373885
Razred artikla	32V

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 50

Zunanji Ø d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Tehnični opis

l ₂	73 mm
l ₁ -0,2	90 mm
Zunanji Ø d ₃	65 mm
Izvrtina d ₂ (H6)	40 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij