



Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 30, Izvrtina d₂ (H6): 40 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319200 40
GTIN	4045197191144
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 30

Zunanji Ø d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Tehnični opis

l ₂	73 mm
Zunanji Ø d ₃	65 mm
Izvrtina d ₂ (H6)	40 mm
l ₁ -0,2	90 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d ₆	68 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 30

Vrsta izdelka

VDI držala orodij