



Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 20, Izvrtina d₂ (H7): 16 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319300 16 |
| GTIN | 4045197191236 |
| Razred artikla | 32V |

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 20

l₆: 50 mm

l₇: 41 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------|
| l ₆ | 50 mm |
| l ₇ | 41 mm |
| Izvrtina d ₂ (H7) | 16 mm |
| d ₈ | 40 mm |
| Oblika | E |
| Velikost VDI | VDI 20 |
| d ₆ | 50 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 20 |

Vrsta izdelka

VDI držala orodij