



Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d₂ (H6): 50 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319255 50
GTIN	4045197373892
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 50

Zunanji Ø d₃: 75 mm

l₁ -0,2: 100 mm

l₂: 83 mm

Tehnični opis

l ₂	83 mm
Izvrtina d ₂ (H6)	50 mm
Zunanji Ø d ₃	75 mm
l ₁ -0,2	100 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij