



## Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 20, Izvrtina d<sub>2</sub> (H7): 20 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319300 20
GTIN	4045197191243
Razred artikla	32V

### Opis

#### Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

#### Standard:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 20

l<sub>6</sub>: 50 mm

l<sub>7</sub>: 41 mm

### Tehnični opis

l <sub>7</sub>	41 mm
d <sub>8</sub>	50 mm
Izvrtina d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20

Vrsta izdelka

VDI držala orodij