



Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 40, Izvrtina d₂ (H6): 20 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319250 20
GTIN	4045197191168
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 40

Zunanji Ø d₃: 40 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H6)	20 mm
l ₂	54 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Zunanji Ø d ₃	40 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₆	83 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 40

Vrsta izdelka

VDI držala orodij