

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 20, Izvrtina d₂ (H7): 25 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319300 25
GTIN	4045197191250
Razred artikla	32V

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 20

l₆: 60 mm

l₇: 51 mm

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H7)	25 mm
l ₇	51 mm
d ₈	50 mm
l ₆	60 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 20
d ₆	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20

Vrsta izdelka

VDI držala orodij