



## Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 50, Izvrtina d<sub>2</sub> (H7): 25 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319405 25
GTIN	4045197374080
Razred artikla	32V

### Opis

#### Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

#### Standard:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 50

l<sub>6</sub>: 90 mm

l<sub>7</sub>: 76 mm

### Tehnični opis

Izvrtina d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
d <sub>8</sub>	98 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij