

**Reducirna puša, Ø držala d1/Ø vpenjanja d2: 25/16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319426 25/16 |
| GTIN | 4045197586629 |
| Razred artikla | 32V |

Opis**Izvedba:**

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275–319405).

Primerno za notranje hlajenje, brez zarez. Orodje se fiksira in vpne z dvema vpenjalnima vijakoma.

Uporaba:

Za zmanjšanje Ø, za orodja s cilindričnim držalom.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Ø d ₄ | 29 mm |
| l ₂ | 4 mm |
| l ₁ | 50 mm |
| Ø vpenjanja d ₂ | 16 mm |
| Ø držala d ₁ | 25 mm |
| Izvedba | Podolgovate luknje |
| Vrsta izdelka | Reducirna puša |

