



Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 50, Izvrtina d₂ (H7): 40 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319405 40
GTIN	4045197374202
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 50

l₆: 90 mm

l₇: 76 mm

Tehnični opis

l ₇	76 mm
l ₆	90 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	40 mm
d ₈	98 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij