



Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 40, Izvrtina d₂ (H7): 20 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319400 20
GTIN	4045197191373
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 40

l₆: 75 mm

l₇: 61 mm

Tehnični opis

l ₇	61 mm
l ₆	75 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	20 mm
d ₈	55 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40

Vrsta izdelka

VDI držala orodij