



Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 50, Izvrtina d₂ (H7): 50 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319405 50
GTIN	4045197374219
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 50

l₆: 100 mm

l₇: 86 mm

Tehnični opis

d ₈	98 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	50 mm
l ₆	100 mm
l ₇	86 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij