

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308568 6 |
| GTIN | 4045197471796 |
| Razred artikla | 31C |

Opis**Izvedba:**

- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Previsna dolžina A | 80 mm |
| Vpenjalni premer D ₁ | 6 mm |
| Zunanji Ø D | 27 mm |
| Trn za rezkarje | PSC 63 kratka |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 |

Podatkovni list

| | |
|--|-----------------------------------|
| Notranje hlajenje | da |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/308568-6>