



Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 20, Izvrtina d₂ (H7): 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319300 12
GTIN	4045197191229
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 20

l₆: 50 mm

l₇: 41 mm

Tehnični opis

l ₇	41 mm
l ₆	50 mm
d ₈	40 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	12 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 20
d ₆	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20

Vrsta izdelka

VDI držala orodij