

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 50, Izvrtina d₂ (H7): 16 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319405 16 |
| GTIN | 4045197374066 |
| Razred artikla | 32V |

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 50

l₆: 90 mm

l₇: 76 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------|
| l ₆ | 90 mm |
| d ₈ | 98 mm |
| Izvrtina d ₂ (H7) | 16 mm |
| l ₇ | 76 mm |
| Oblika | E |
| Velikost VDI | VDI 50 |
| d ₆ | 98 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 50 |

Vrsta izdelka

VDI držala orodij