



## Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338450 12
GTIN	4045197603685
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Podaljšek L <sub>3</sub>	200 mm
Podaljšek Ø D <sub>4</sub>	22 mm
Podaljšek L <sub>2</sub>	90 mm
za 4-kotnik K <sub>1</sub>	12 mm
Podaljšek K <sub>2</sub>	12 mm
za nazivni Ø navoja d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
Podaljšek Ø D <sub>3</sub>	16 mm

za vpenjalno dolžino $l_1$	41 mm
za $\emptyset$ navoja držala $d_2$	16 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek