

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice – mera A: 63/15-140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Nadomestni del	P05
Velikost ploščice	15
Previsna dolžina A	140 mm
Osni zamik konic f	27 mm
Ø držala	63 mm
Uporabna dolžina L _N	118 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje