



## Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 13L



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338450 13L
GTIN	4045197603715
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Podaljšek L <sub>2</sub>	100 mm
Podaljšek K <sub>2</sub>	14,5 mm
Podaljšek Ø D <sub>3</sub>	18 mm
za Ø navoja držala d <sub>2</sub>	18 mm
Podaljšek Ø D <sub>4</sub>	26 mm
za 4-kotnik K <sub>1</sub>	14,5 mm
za nazivni Ø navoja d <sub>1</sub> DIN 374/376	M22 – M24

za vpenjalno dolžino $l_1$	43 mm
Podaljšek $L_3$	330 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek