



Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 4L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338450 4L
GTIN	4045197603500
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Podaljšek K ₂	5,5 mm
za 4-kotnik K ₁	4,9 mm
Podaljšek L ₂	70 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 374/376	M8
za Ø navoja držala d ₂	6 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M4,5 – M6
za vpenjalno dolžino l ₁	26 mm

Podaljšek L ₃	230 mm
Podaljšek Ø D ₃	7 mm
Podaljšek Ø D ₄	12,1 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek