



## Podaljšek navojnega svedra, Tip: 11



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 338400 11     |
| GTIN                  | 4045197422972 |
| Razred artikla        | 32H           |

### Opis

#### Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

|   |        |
|---|--------|
| Podaljšek $\varnothing D_4$                       | 22 mm  |
| Podaljšek $\varnothing D_3$                       | 14 mm  |
| Podaljšek $L_3$                                   | 200 mm |
| za $\varnothing$ navoja držala $d_2$              | 14 mm  |
| za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 374/376 | M18    |
| za 4-kotnik $K_1$                                 | 11 mm  |
| Podaljšek $L_2$                                   | 90 mm  |
| Podaljšek $K_2$                                   | 11 mm  |

za vpenjalno dolžino  $l_1$ 

40 mm

Vrsta izdelka

Podaljšek