



Podaljšek navojnega svedra, Tip: 2L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338400 2L
GTIN	4045197336620
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za 4-kotnik K_1	2,7 mm
za vpenjalno dolžino l_1	23 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M3
Podaljšek K_2	4,9 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	6 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5
za \varnothing navoja držala d_2	3,5 mm
Podaljšek L_3	230 mm

Podaljšek L ₂	70 mm
Podaljšek Ø D ₄	7,5 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek