



## Podaljšek navojnega svedra, Tip: 7L



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338400 7L
GTIN	4045197336729
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Podaljšek $L_2$	80 mm
za vpenjalno dolžino $l_1$	31 mm
za 4-kotnik $K_1$	7 mm
za nazivni $\emptyset$ navoja $d_1$ DIN 371	M9
Podaljšek $\emptyset D_3$	9 mm
Podaljšek $\emptyset D_4$	15 mm
za nazivni $\emptyset$ navoja $d_1$ DIN 374/376	M12
Podaljšek $K_2$	7 mm

Podaljšek L <sub>3</sub>	230 mm
za Ø navoja držala d <sub>2</sub>	9 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek