

HOLEX**Močna vpenjalna glava, BT 50, Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

302870 32

GTIN

4045197549099

Razred artikla

32A

Opis**Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**
- **Vpenjalna sila do 1000 Nm.**

Opisno besedilo na sliki:

Notranji utori v aksialni smeri učinkovito preprečujejo drsenje orodja.

Velika radialna togost s ponovljivim vpenjanjem ob plano površino preprečuje odklon in zagotavlja visoko natančnost obdelave ter dolgo življenjsko dobo orodij.

Olje in mast se zadržujeta v T-utorih, kar zagotavlja zanesljiv prenos vrtilnega momenta.

Absolutno mehak tek vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400.

Pritezni čep art. 308760 – 308795.

Vpenjalne stročnice art. 309566–309570.

Tehnični opis

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D

66 mm

Primeren objemni ključ art. 628400	68 / 75
Previsna dolžina A	105 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Objemni ključs kljunom za zunanji \varnothing matice 68/75 mm	628400 68/75
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 25 mm	309570 25
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 18 mm	309570 18
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	309570 8
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	309570 10
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 16 mm	309570 16
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 12 mm	309570 12
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 20 mm	309570 20
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	309570 6