



ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16, Nazivni \varnothing vpenjanja d: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308922 3
GTIN	4045197644985
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni \varnothing .

Tehnični opis

Nazivni \varnothing vpenjanja d	3 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	425 E
Zunanji \varnothing D	17 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

