



Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302920 22
GTIN	4250122613978
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308806. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Zunanji Ø D: 40 mm

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861: 22

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870: 22

Primeren specialni ključ art. 309840: 22

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	22
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	22
Ø trna d ₁	22 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	40 mm

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Vpenjalni $\varnothing D_1$	22 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Specialni ključ za \varnothing trna 22 mm	309840 22
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 22 mm	309860 22
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Sojemalni obroč za \varnothing trna 22 mm	309870 22
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
	308804 40

Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus
40

Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za
strmi konus 40

308803 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus
40

308802 40