

Garant**Samozatezna vrtalna glava, Tip: 130****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 341250 130 |
| GTIN | 4045197152817 |
| Razred artikla | 31K |

Opis**Izvedba:**

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Dolžina zaprte vrtalne glave | 103 mm |
| maksimalni Ø konusa vrtalne glave | 15,733 mm |
| Konus vrtalne glave | B 16 |
| Vpenjalna širina | 1 - 13 mm |
| Tip | 130 |
| Dolžina odprte vrtalne glave | 90,5 mm |
| Zunanji Ø | 50 mm |
| Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |

