



Vrtalna glava z radialnim zapahom Extra RV Izvedba iz umetne mase, Tip: 13-1/2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342200 13-1/2
GTIN	4019208150765
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

- Vrtalna glava brez ključa, s samodejnim radialnim zapahom. Brez potrebe po dodatni blokadi (zlasti pri udarnem vrtnju).
- Zelo ergonomična in uporabniku prijazna izvedba, pomoč s ključem za notranji 6-kotnik.
- Dobra natančnost krožnega teka.
- Prevrtna izvedba za desni in levi tek (navoj M5 ali M6).

Opremljena z zaščito pred naletom. **Vpenjalni robovi iz karbidne trdine** za manjšo obrabo.

Tehnični opis

maksimalna zmogljivost stroja	1000 W
Vpenjalna širina	1,5 - 13 mm
Tip	13-1/2
Dolžina zaprte vrtalne glave	72,4 mm
Zunanji Ø	42,7 mm
Trn za rezkarje	1/2-20 col
Dolžina odprte vrtalne glave	64,5 mm
Radialni zapah	da

Vrsta izdelka

Vrtalna glava (brez ključa)