



Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 6/12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342215 6/12
GTIN	4019208066950
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Čeljusti so kaljene.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

Vpenjalna širina: 0,5 - 6,5 mm

Zunanji Ø: 29,5 mm

Dolžina zaprte vrtalne glave: 57,5 mm

Konus vrtalne glave: B 12

maksimalni Ø konusa vrtalne glave: 12,065 mm

primeren ključ z zobatim vencem: S1

Tehnični opis

Konus vrtalne glave	B 12
---------------------	------

Dolžina zaprte vrtalne glave	57,5 mm
Tip	6/12
Vpenjalna širina	0,5 - 6,5 mm
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	12,065 mm
Zunanji Ø	29,5 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S1
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem