

**3M****Izolirni trakovi, 19 mm×25 m, Barva: BLUE**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083654 BLUE
GTIN	4054596615403
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**3M™ Temflex® 165** je **univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak**. Težko vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

### Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

### Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

## Tehnični opis

Dolžina	25 m
Barva	modra
Širina	19 mm
Debelina	0,15 mm
Oznaka proizvajalca	3M® Temflex® 165

Nosilni material	PVC-folija
Raztegljivost	200 %
Lepilna moč na jeklu	0,2 N/mm
temperaturna obstojnost do	90 °C
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Izolacija
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Označevanje
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Natezna trdnost	2 N/mm
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Črtalo na voljo	ne
Značilnost blagovnega imena	19 mm×25 m
Vrsta izdelka	Lepilni trak