

**Trn z MK-držalom, MK/konus vrtalne glave: 1/10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342500 1/10
GTIN	4045197296771
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

**V celoti kaljeni in precizno brušeni.** Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Z MK-držalom in izbijalno peto.

Precizna, cenovno ugodna izvedba.

**Uporaba:**

Za vpenjanje vrtalnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Tehnični opis**

Konus vpenjalne glave DIN 238	B 10
Velikost morsekonusa MK	1
Ø konusa D	10,094 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo