

**3M****PVC-lepilni trak, Barva: WHITE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083636 WHITE
GTIN	2050001661432
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**3M™ 764i** se lahko uporablja za nekritična področja uporabe, npr. za barvno označevanje in povezovanje v snope. Je odporen proti koroziji, prilagodljiv, odporen proti obrabi, gibljiv, odporen proti vlagi in omogoča preprosto namestitvev.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

**Napotek:**

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

**Tehnični opis**

Barva	bela
Dolžina	33 m
Širina	50 mm

Oznaka proizvajalca	764i
Debelina	0,125 mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Raztegljivost	180 %
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Nosilni material	PVC-folija
temperaturna obstojnost do	29 °C
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Posebnosti	odpornost proti koroziji
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	odporno proti obrabi
Črtalo na voljo	ne
Natezna trdnost	2,28 N/mm
Lepilna moč na jeklu	0,21 N/mm
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Zapiranje
Uporaba	Spajanje
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Vrsta izdelka	Lepilni trak