



## ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 25, Nazivni $\emptyset$ vpenjanja d: 3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308962 3
GTIN	4045197645067
Razred artikla	32Z

### Opis

#### Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni  $\emptyset$ .

### Tehnični opis

Nazivni $\emptyset$ vpenjanja d	3 mm
Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	429 E
Zunanji $\emptyset$ D	26 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

