



ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308922 8
GTIN	4045197645036
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni Ø.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	8 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	425 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

