



ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 25, Nazivni \varnothing vpenjanja d: 7 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308962 7
GTIN	4045197645104
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni \varnothing .

Tehnični opis

Nazivni \varnothing vpenjanja d	7 mm
Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	429 E
Zunanji \varnothing D	26 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

