

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308922 10
GTIN	4045197645050
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni Ø.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	425 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

