

**HOLEX****ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308962 10
GTIN	4045197645135
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni Ø.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	429 E
Zunanji Ø D	26 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

