

**Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji Ø × debelina b1: 13X0,03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 13X0,03
GTIN	4045197306586
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

**Tehnični opis**

Debelina b <sub>1</sub>	0,03 mm
Zunanji Ø	21 mm
Notranji Ø	13 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje