

**Precizni lepilni trak iz krep papirja, Širina×dolžina (mm×m): 30X50****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083648 30X50 |
| GTIN | 4042448816115 |
| Razred artikla | 08M |

Opis**Izvedba:**

tesakrepp® 4334 je iz izjemno tankega papirnega nosilca, odpornega proti trganju. Omogoča dobro pozicioniranje in uporabo na prostem do 8 tednov ter je primeren za kakovostne **tehnologije strganja, pleskanja in lakiranja z ostrimi lakirnimi in barvnimi robovi**. Uporaben je na različnih, občutljivih površinah, kot so steklo, aluminij, HPVC in les.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dolžina | 50 m |
| Debelina | 0,09 mm |
| Oznaka proizvajalca | tesakrepp® 4334 |
| Širina | 30 mm |
| Barva | rumenkasta |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Črtalo na voljo | ne |
| Število lepilnih trakov | 1 |
| Lepilna masa | Akriolat |
| temperaturna obstojnost do | 120 °C |
| Posebnosti | UV-odporni |
| Posebnosti | možnost pisanja |
| Posebnosti | možnost trganja z roko |
| Natezna trdnost | 0,3 N/mm |
| Nosilni material | Papir |
| Temperatura skladiščenja | 15 - 35 °C |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 - 70 % |
| Raztegljivost | 4 % |
| Uporaba | Prekrivna dela |
| Lepilna moč na jeklu | 0,19 N/mm |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |