

Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji \emptyset \times debelina b1: 13X0,3mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 13X0,3
GTIN	4045197306609
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

Tehnični opis

Debelina b ₁	0,3 mm
Zunanji \emptyset	21 mm
Notranji \emptyset	13 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje