



Osnovno telo za čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327520 3
GTIN	4019208020075
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 8 – 80 mm.
- Prednapet, aksialno nastavlјiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
- Konico lahko preprosto ostrimo.
- Brez centrirne konice, brez sojemalnih nastavkov.
- Osnovnim držalom vel. 3 – 6 ustrezajo vsi sojemalni nastavki art. 327600 – 327650 in centrirne konice art. 327660.
- Primerno za desni in levi tek.

Uporaba:

Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.

Napotek:

Nasprotni del za 321750 in 321770.

maksimalni Ø telesa: 70 mm

Dolžina od vretena: 54 mm

Masa: 1,6 kg

Tehnični opis

Dolžina od vretena	54 mm
Morsekonus	3
maksimalni Ø telesa	70 mm
Masa	1,6 kg

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo