

**Garant****HSK-cev za hladilno sredstvo, za HSK: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309880 100
GTIN	4045197273956
Razred artikla	39Z

**Opis****Izvedba:**

Specialni O-obroč do 120 barov, kotni premik od  $\pm 1^\circ$ , poliran, z 2 tesnilnima obročema.

**Tesnila Viton<sup>®</sup>, odporna na hladilna sredstva.**

- Fino polirana površina, kaljena in brunirana.
- Dva polirana prehodna radija.
- Popolna pomičnost z dvema O-obročema.
- Poboljšane puše z navojem z valjanimi, dobro zatesnjenimi boki navojev.

**Opis:**

**HSK-cev za hladilno sredstvo** – majhna komponenta z veliko učinkovitostjo! Pri do več tisoč menjavah orodja dnevno je treba zagotoviti čist in predvsem procesno varen vmesni del med cevjo za hladilno sredstvo in tesnilom vretena stroja.

**Primerno za:**

HSK-vpenjala orodij.

**Tehnični opis**

Navoj M	M24×1,5
Celotna dolžina L	43,5 mm
Ø D	16 mm
za vpenjalni trn	TS 100
maksimalni tlak	120 bar

Kotni premik	±1 stopinj
Obdelava površine	polirane
Vrsta izdelka	Cev za hladilno sredstvo

---

**Pribor**

Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 100	309890 100
--	------------