

Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji \varnothing \times debelina b1: 40X0,2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 40X0,2
GTIN	4045197307026
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

Tehnični opis

Debelina b ₁	0,2 mm
Zunanji \varnothing	54 mm
Notranji \varnothing	40 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje