

**Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji Ø × debelina b1: 32X0,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 32X0,3
GTIN	4045197306944
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

**Tehnični opis**

Debelina b <sub>1</sub>	0,3 mm
Zunanji Ø	45 mm
Notranji Ø	32 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje