

**Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji  $\emptyset$   $\times$  debelina b1: 22X0,1 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309920 22X0,1 |
| GTIN                  | 4045197306746 |
| Razred artikla        | 37D           |

**Opis****Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

**Tehnični opis**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Debelina b <sub>1</sub> | 0,1 mm                       |
| Zunanji $\emptyset$     | 33 mm                        |
| Notranji $\emptyset$    | 22 mm                        |
| Izvedba                 | ozek                         |
| Standard                | DIN 2084                     |
| Vrsta izdelka           | Podložni obroček za rezkarje |