

3M**PVC-lepilni trak, Barva: ORANGE****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083636 ORANGE |
| GTIN | 2050001712325 |
| Razred artikla | 08M |

Opis**Izvedba:**

3M™ 764i se lahko uporablja za nekritična področja uporabe, npr. za barvno označevanje in povezovanje v snope. Je odporen proti koroziji, prilagodljiv, odporen proti obrabi, gibljiv, odporen proti vlagi in omogoča preprosto namestitvev.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|----------|
| Debelina | 0,125 mm |
| Oznaka proizvajalca | 764i |
| Širina | 50 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dolžina | 33 m |
| Barva | oranžna |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec |
| Raztegljivost | 180 % |
| Posebnosti | odpornost proti koroziji |
| Posebnosti | odpornost proti vlagi |
| Posebnosti | prilagodljivost |
| Posebnosti | odporno proti obrabi |
| Nosilni material | PVC-folija |
| temperaturna obstojnost do | 29 °C |
| Črtalo na voljo | ne |
| Temperatura skladiščenja | 20 - 23 °C |
| Lepilna masa | Naravni kavčuk |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski |
| Natezna trdnost | 2,28 N/mm |
| Lepilna moč na jeklu | 0,21 N/mm |
| Uporaba | Označevanje |
| Uporaba | Zapiranje |
| Uporaba | Spajanje |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 - 60 % |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |