

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309002 16
GTIN	4045197645333
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni Ø.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	16 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	469 E
Zunanji Ø D	33 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

