

**Garant**

**Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4,  
Zunanji Ø A: 200mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

310600 200

GTIN

Razred artikla

31R

**Opis****Izvedba:**

- **Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.**
- **Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.**
- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

**Uporaba:**

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

**Standard:****DIN 702-4.****Obseg dobave:**

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.  
Obrnljive čeljusti **z lečastim ozobjem.**

**Dodatni pribor:**

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314000 – 315200.

**Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

**Napotek:**

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.

**Tehnični opis**

Masa	15,2 kg
Zunanji Ø A	200 mm
4-kotnik za ključ K	11 mm
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	73,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	3400 min <sup>-1</sup>
Centrirna globina C	4 mm
Izvertina E	55 mm
Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	106 mm
Centrirni Ø B	160 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

**Pribor**

Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 200 mm	314600 200
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 200	315200 200
Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314000 200
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 200	315000 200

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave  
200 mm

---

314400 200