



Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina, DIN 702-4, Zunanji Ø A: 160 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310100 160
GTIN	4019208025872
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 42 mm

Višina brez čeljusti H₁: 65 mm

Višina s čeljustmi H₂: 91 mm

Centrirni Ø B: 125 mm

Centrirna globina C: 4 mm

4-kotnik za ključ K: 10 mm

Tehnični opis

Masa	8,2 kg
4-kotnik za ključ K	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	3500 min ⁻¹
Zunanji Ø A	160 mm
Izvertina E	42 mm
Višina brez čeljusti H ₁	65 mm
Centrirni Ø B	125 mm
Centrirna globina C	4 mm
Višina s čeljustmi H ₂	91 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Litina
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 160 mm

314020 160

Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 160	315000 160
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 160 mm	314600 160
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 160	315200 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314000 160
Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 160 mm	314630 160
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 160 mm	314620 160